



ARSO

# Szafka Odkazająca ARSO

Niszczy wirusy, bakterie i grzyby! Nowoczesna technologia w trosce o Twoje bezpieczeństwo!

ARSO sprawdza się szczególnie dobrze w **odkazaniu korespondencji** przychodzącej do **sekretariatów, recepcji, registratur i sortowni pocztowych**. Zamiast po 3 dni kwarantanny możesz **w ciągu godziny** mieć do dyspozycji oczyszczone dokumenty!

Zastosowana technologia promieniowania UV, generatora ozonu i wymuszonego obiegu ciepłego powietrza pomoże Ci **skutecznie walczyć z COVID-19!** Usuwa aż **99,99% bakterii i wirusów, w tym COVID-19**. To skuteczność potwierdzona badaniami.



## ZASTOSOWANIE

Dzięki Szafce Odkazającej ARSO skutecznie usuniesz wirusy, bakterie i grzyby z różnego typu przedmiotów

Urządzenie ma nowoczesny design i wyprodukowano je z materiałów wysokiej jakości. Jest lekkie i bardzo łatwe w obsłudze. **ARSO można wykorzystać do niszczenia zarazków na powierzchniach:**

- dokumentów, banknotów i paczek;
- małych urządzeń współdzielonych, takich jak: pilot do TV, klucze, długopisy, itp.;
- sztućców i naczyń;
- rękawiczek i odzieży;
- narzędzi.

To tylko przykładowe procesy. Zakres przeznaczenia szafki jest o wiele większy. Jeżeli chcesz się upewnić, czy sprawdzi się w odkazaniu przedmiotów, których potrzebujesz, napisz do nas.

## SKUTECZNOŚĆ

Potrójna moc niszczenia wirusów i bakterii

Szafka ARSO jest wyposażona w trzy aktywne elementy, których efektywność została potwierdzona badaniami.

- 1. Lampa emitująca promieniowanie UV-C** o szczególnie skutecznej długości fali 253,7 nm - uniemożliwia patogenom rozmnażanie i zarażanie.
- 2. Generator ozonu** - hamuje proces powstawania nowych komórek wirusa, niszczy koronawirusa SARS-1, a wstępne wyniki badań potwierdzają jego skuteczność w niszczeniu nowego SARS-CoV-2.
- 3. Obieg powietrza o temperaturze max 50°C** - sprzyja doskonałej cyrkulacji ozonu wewnątrz szafki i dodatkowo niszczy zagrożenie tam, gdzie nie dotrą promienie UV-C.

## BEZPIECZEŃSTWO

Dla Twojego bezpieczeństwa urządzenie jest wyposażone w dwustopniowy system ochronny

Zamek elektromagnetyczny uniemożliwia przypadkowe otwarcie drzwiczek w trakcie procesu odkazania. Szkodliwe promieniowanie UV i generator ozonu są natychmiast wyłączane przez specjalny wyłącznik bezpieczeństwa nawet gdyby ktoś wyłamał pierwszą barierę.

## BUDOWA I SPOSÓB UŻYCIA

INSTRUKCJA

Obudowa urządzenia wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wnętrze wyłożono powłoką aluminiową o wysokiej refleksyjności. Szafki wyposażone są w metalowe półki i plastikowe przegródki do separacji odkażanych elementów celem lepszej penetracji ozonu, promieni UV-C i ciepłego powietrza. ARSO jest lekka i możesz ją zamontować samodzielnie. Wystarczy podłączyć do prądu!

### 6 prostych kroków procesu odkażania

**Z instrukcją obsługi poradzisz sobie samodzielnie z instalacją urządzenia.**

Odkażanie jest banalnie proste. Wkładasz przedmioty do szafki, zamykasz drzwiczki, nastawiasz czas i wciskasz start! Zielona lampka oznajmi koniec pracy.



## Skontaktuj się z nami

**Szafka Odkazająca ARSO pomoże Ci zmniejszyć do minimum zagrożenie zakażeniem. Napisz do nas i zamów wersję o pojemności 50L lub 80L. Czuj się bezpiecznie i pracuj spokojnie.**

Tel: 14 696 04 00  
Email: [info@arcom.net.pl](mailto:info@arcom.net.pl)  
[www.arcom.net.pl](http://www.arcom.net.pl)

Arcom Spółka jawna Artur Wilk, Robert Zięba  
Ul. Brzeska 3, 32-765 Rzeszawa  
Polska

ARSO 